

# ALPHA SMART

3370PJR125P62

EAN 4031582360561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha smart

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 155 mm

Pes total 0,859 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Roamiento de rodillos

Eix Estirada de nou

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Acer, pesada

Forquilla Forma Escàs

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Desplaçament 40 mm

Scio de giro 102,5 mm

Sterferencia de giro 205 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 105 mm

Placa ampla 85 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 77 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 80 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 60 mm

Placa de diàmetre 9 mm

# ALPHA SMART

3370PJR125P62

EAN 4031582360561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

