

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	98 mm
Poids global	1.75 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	53 mm
Rayon d'encombrement	90.5 mm
Diamètre d'encombrement	181 mm
Diamètre du dôme	98 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm

RACCORD

Longueur de plaque	95 mm
Largeur de plaque	95 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Numéro de commande 00062070

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

