

STORA

2370PIP100P30-13

EAN 4031582364989

Bestelnummer 00038287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	129 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,58 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	35 mm
Zwenk radius	85 mm
Draaicirkel	170 mm
Diameter koepel	60 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

STORA

2370PIP100P30-13

EAN 4031582364989
Bestelnummer 00038287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

