



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	163 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	1.31 kg

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	41 mm
회전 반경	103.5 mm
회전 간섭	207 mm
돔 직경	60 mm

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	콘 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm
볼트 나사산 위치	19 mm
볼트 장착 구멍 수량	2

