

# STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 100 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 68 mm                             |
| Largeur totale                  | 43 mm                             |
| Poids                           | 0,13 kg                           |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide               |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée        |
| Pivot                   | Tige pivotante          |
| Couleur de la chape     | Noir graphite (RAL9011) |
| Déport                  | 25 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 53 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 27 mm                   |

## ROUE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue              | Polyamide                   |
| Bandage                    | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                        | Riveté                      |
| Couleur du bandage de roue | Gris anthracite (RAL7016)   |
| Couleur de la roue         | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                  | Sans pare-fils              |
| Diamètre                   | 65 mm                       |
| Largeur du bandage         | 8 mm                        |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                        |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                        |
| Largeur du corps de roue   | 8 mm                        |
| Dureté du bandage (A)      | 87 Shore A                  |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |
| Longueur de la tige | 20 mm                     |

# STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705

Numéro de commande 00079229

**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

