

## MONO

A020PJ050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта                    | Mono                     |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело         |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 30 kg                    |
| Статичен Товароносимост            | 60 kg                    |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                   |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                    |
| Обща височина                      | 72 mm                    |
| Общо тегло                         | 0,54 kg                  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                       |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук              |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 50 mm                              |
| Ширина на Резба       | 18 mm                              |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A                       |

## ВИЛКА

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Материал                    | Полипропилен    |
| Форма Вилица                | Затворен        |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане |
| Изместване                  | 25 mm           |
| Радиус на завъртане         | 52,2 mm         |
| Интерференция при завъртане | 104,4 mm        |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm                    |

# MONO

A020PJ1050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

