INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6205

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	1320 kg
Nośność przy 6 km/h	1100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	2200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,86 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Numer zamówienia 00801309

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

Numer zamówienia 01801309

