

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Poids global	0.87 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3470...100P30-13

