

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	250 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	82.5 mm
Обща ширина	70 mm
Общо тегло	0.7 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	36 mm
Радиус на завъртане	63 mm
Интерференция при завъртане	126 mm
Диаметър на купол	70 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	73 mm
Ширина на плаката	73 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	58 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	58 mm
Диаметър на отвора на плаката	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Номер на поръчката 00062076
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

