

## PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Puretech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 70 kg    |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 140 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 0,23 kg  |

## RODA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas             |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa negres, negres |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància             |
| Diametralització                    | 80 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 30 mm                        |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                        |
| Longitud del cub                    | 44,4 mm                      |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                   |

# PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

