INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	400 kg
Portata a 6 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	240 mm
Larghezza complessiva	115 mm
Peso complessivo	2,32 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Larghezza corpo	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	140 mm
Larghezza della piastra	115 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Numero d'ordine 00000854

Disegni del prodotto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH