

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	440 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	190 mm
Larghezza complessiva	128 mm
Peso complessivo	11,85 kg

SUPPORTO

Disassamento	33 mm
Raggio di piroettamento	100 mm
Ingombro di piroettamento	200 mm
Diametro cuffia superiore	128 mm

RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Larghezza corpo	35 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	145 mm
Larghezza della piastra	145 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	120 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numero d'ordine 00800110

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

