

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

| | |
|------------|------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 차축 홀 직경 | 12 mm |
| 허브 길이 | 44.4 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D |

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ● ● |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Basetech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 200 kg |
| 정지 중 하중용량 | 400 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 0.2 kg |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

