

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Номер замовлення 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Compacta |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 25 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 50 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 28 mm |
| Загальна ширина | 20 mm |
| Загальна вага | 0,018 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 25 mm |
| Протектор | 13 mm |
| Ширина тіла | 13 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Кутовий |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 20 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 40 mm |
| Ширина тарілки | 17 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 30 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 30 mm |
| Діаметр отвору планшета | 4,5 mm |

СОМРАСТА

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Номер замовлення 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

