INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	134 °C
Peso complessivo	0,08 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Sintetici termoplastici, Resistente al calore
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	31,8 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (D)	80 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Numero d'ordine 00039564

Disegni del prodotto

