

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,06 kg
Teljes szélesség	20 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Forgócsapág	Fixvilla
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	20 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkal megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	45 mm
Futófelület szélessége	18 mm
Test szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	67 mm
Talplemez szélessége	24 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	54 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	54 mm
Tengely furat átmérője	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Rendelési szám 00021141

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

