

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	46 mm
Rayon d'encombrement	77,5 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	86 mm

## ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	63 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	86 mm
Poids	1,2 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Numéro de commande 00062083  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

