

ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Ultratech plus
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.05 kg


ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 HL60 plus




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



ULTRATECH PLUS

ICP 160x50-Ø20 NL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.