

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de comanda 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

SUPORT

Inoxidable

✓

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ○ ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a la corrosió ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech heat

Tracidad de carga a 4 km/h 125 kg

Tracidad de carga estàtica 250 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 280 °C

Pes total 0,3 kg

RODA

Material corporal El termocontes de Plàstic,
resistent a la calor

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Sec amb Bush

Roda de color Negre

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 35 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 8 mm

Longitud del cub 45,5 mm

Corporació ample 35 mm

La duresa del Banda de rodadura 90 Shore D
(D)

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Número de comanda 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

