

ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Forgóvillaás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 161 mm |
| Összsúly | 1,728 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Tömörgumi, fekete |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 37 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 117,5 mm |
| Körbeforgás | 235 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

