

# AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946

Bestelnummer 00030775



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                              |
| Totale hoogte                | 188 mm                             |
| Totale breedte               | 60 mm                              |
| Totaal gewicht               | 1,744 kg                           |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Conisch kogellager             |
| Wielkleur                     | Blauw gepassiveerd             |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 150 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Breedte wielkern              | 32 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Zwenklager      | Twee balraces      |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Offset          | 36 mm              |
| Zwenk radius    | 131 mm             |
| Draaicirkel     | 262 mm             |
| Diameter koepel | 60 mm              |

## FITTING

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type bevestiging              | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout                 | 28 mm                |
| Lengte Bout                   | 45 mm                |
| Schroefdraad positie          | 19 mm                |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2                    |

# AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946  
Bestelnummer 00030775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

