

## STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM22

EAN 4031582310986

Numer zamówienia 00072419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stylea                  |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe          |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                   |
| Nośność statyczne              | 160 kg                  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                   |
| Wysokość całkowita             | 76 mm                   |
| Szerokość całkowita            | 65 mm                   |
| Waga całkowita                 | 0,2 kg                  |

## KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                   |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło                 |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżnia        | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                          |
| Średnica             | 75 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 10 mm                                      |
| Szerokość korpusu    | 10 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                                 |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień, obrotowy          |
| Kolor                  | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Wysięg                 | 24 mm                      |
| Promień działania koła | 62 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 124 mm                     |
| Średnica kopuły        | 22 mm                      |

## MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm                                |

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM22

EAN 4031582310986

Numer zamówienia 00072419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

