

# COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Номер на поръчката 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	66 mm
Обща ширина	43 mm
Общо тегло	0,143 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	21 mm
Ширина на тялото	21 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, лек
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Едно направляваща топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	16 mm
Радиус на завъртане	41 mm
Интерференция при завъртане	82 mm
Диаметър на купол	43 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	59 mm
Ширина на плаката	47 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	35 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	46 mm
Диаметър на отвора на плаката	6,7 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# СОМРАСТА

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Номер на поръчката 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

