

AGILA TWIN

2975PJP050P40 TNL

EAN 4031582422962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totaal gewicht	0,296 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Offset	25 mm
Zwenk radius	77 mm
Draaicirkel	155 mm

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	38 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	48 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

AGILA TWIN

2975PJP050P40 TNL

EAN 4031582422962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

