

AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 163 mm |

FURCA

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 103,5 mm |
| Interferență pivotantă | 207 mm |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |

RACORD

| | |
|----------------------------|--|
| Tip ajustare | Extensor sintetic, rotund |
| Montaj expansiune (minim) | 31 mm |
| Montaj expansiune (maximă) | 35 mm |
| Indiciu | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

