

LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0.07 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombement	62 mm
Diamètre d'encombement	124 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur du bandage de roue	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	10 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	10 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Numéro de commande 00073762
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

