

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
Bestelnummer 00034267

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
Wielkleur	Metallic
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	8,4 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	95 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,341 kg

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
Bestelnummer 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

