

GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-10

EAN 4031582383775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|-----------------|
| 产品名称 | Galea stainless |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 不锈 | ✓ |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 139 mm |
| 总宽度 | 66 mm |
| 总重量 | 0.459 kg |

轮子

| | |
|----------|----------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滑动轴承，不锈钢 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 30 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|-----------------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 已关闭 |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 128 mm |
| 转向干涉 | 256 mm |
| 圆顶直径 | 59 mm |

固定件

| | |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

GALEA STAINLESS

5087PJM100P30-10

EAN 4031582383775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

