

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Pasūtījuma numurs 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Zili pelēks (RAL7031)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	38 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	38 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Pasūtījuma numurs 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

