

NOVATECH

FTP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568
Bestelnummer 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1100 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	900 kg
Statisch Draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	2,859 kg

NOVATECH

FTP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568
Bestelnummer 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

