PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●○○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet vægt	0,87 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH