

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум движения              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 1500 kg                   |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Грузоподъемность статическая       | 1500 kg                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 132 mm                    |
| Общая ширина                       | 116 mm                    |
| Общий вес                          | 3,2 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Цвет                  | белый  |
| Офсет (Смещение)      | 69 mm  |
| Радиус поворота       | 117 mm |
| Поворотное соединение | 234 mm |
| Диаметр купола        | 116 mm |

## КОЛЕСО

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Подшипник        | Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо      | синий                                          |
| Диаметр          | 90 mm                                          |
| Ширина Протектор | 56 mm                                          |
| Ширина тела      | 56 mm                                          |

## ФИТИНГ

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Длина пластины                           | 100 mm |
| Ширина пластины                          | 100 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 70 mm  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 70 mm  |
| Диаметр отверстия пластины               | 13 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Номер заказа 00062084  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

