

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	1500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	132 mm
Общая ширина	116 mm
Общий вес	3,2 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	69 mm
Радиус поворота	117 mm
Поворотное соединение	234 mm
Диаметр купола	116 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	синий
Диаметр	90 mm
Ширина Протектор	56 mm
Ширина тела	56 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	100 mm
Ширина пластины	100 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Диаметр отверстия пластины	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Номер заказа 00062084

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

