



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                      |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                                    |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 400 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | Non                                       |
| Inoxydable                      | Non                                       |
| Capacité de charge statique     | 1000 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                     |
| Hauteur                         | 290 mm                                    |
| Largeur totale                  | 96 mm                                     |
| Poids                           | 4,89 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier renforcé                                   |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                                        |
| Corps de roue            | Aluminium                                     |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision               |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur de la roue       | Gris / non marquant                           |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                |
| Diamètre                 | 250 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 67 Shore A                                    |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4681IFP250P63 lever-XL

EAN 4031582399875

Numéro de commande 00860948

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

