

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Matériau hybride amortissant
Bandage	Polyamide
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps	36 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech silent
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.4 kg

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Numéro de commande 00033610

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

