

GALEA STAINLESS

5080PJM125R05-22X40

EAN 4031582395655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 162 mm

Àmplia general 66 mm

Pes total 0,639 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis, Inoxidable

Protectors de fil Amb la guardaespalles

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Poliamida

Forquilla Forma Tancat

Scamiento giratorio Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable

Desplaçament 40 mm

Scio de giro 102,5 mm

Sterferencia de giro 205 mm

Dome Dictel 59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Espiga, Roda

Pern Diamant 22 mm

Pern Longitud 40 mm

GALEA STAINLESS

5080PJM125R05-22X40

EAN 4031582395655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

