



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	85 mm
胎面宽度	80 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	85 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
密封类型	B
适用于	linde

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	800 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

