

# ALPHA

3477HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582305159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 160 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 128 mm                           |
| Ancho total                   | 75 mm                            |
| Peso total                    | 1.12 kg                          |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Color                    | Pasivado azul          |
| Desplazamiento           | 41 mm                  |
| Radio de giro            | 123 mm                 |
| Interferencia de giro    | 246 mm                 |
| Diámetro del domo        | 75 mm                  |

## ARO

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Material híbrido de amortiguación |
| Material de la banda de rodadura   | Poliamida                         |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos            |
| Eje                                | Enroscado con tuerca              |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)           |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas           |
| Diámetro                           | 100 mm                            |
| Ancho de Banda de rodadura         | 36 mm                             |
| Anchura del cuerpo                 | 36 mm                             |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                        |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 105 mm            |
| Anchura de la placa                        | 80 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 77 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm              |

# ALPHA

3477HUR100P62 7001/7001



EAN 4031582305159

Número de pedido 00032562  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

