



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	1000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	2000 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,42 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	95 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	100 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6006 2RS
Tipus de seient	A
Apte per	linde_mic

