

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	100 mm
Poids	1,8 kg

## CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	89 mm
Diamètre d'encombrement	178 mm
Diamètre du dôme	100 mm

## ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30,5 mm
Largeur du corps de roue	30,5 mm

## FIXATION

Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Numéro de commande 00062072  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

