

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numero d'ordine 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○ ○ ○ ○ ○

Rumore ○ ○ ○ ○ ○

Attrito ○ ○ ○ ○ ○

Resistenza alla corrosione ○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 310 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 150 mm

Larghezza complessiva 128 mm

Peso complessivo 8,45 kg

## RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 100 mm

Larghezza battistrada 30 mm

Larghezza corpo 30 mm

## SUPPORTO

Disassamento 32 mm

Raggio di piroettamento 90 mm

Ingombro di piroettamento 180 mm

Diametro cuffia superiore 112 mm

## FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 112 mm

Larghezza della piastra 112 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 92 mm

Larghezza foro piastra (massima) 92 mm

Diametro del foro della piastra 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numero d'ordine 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

