

ELASTECH

IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	450 kg
Capacité de charge à 6 km/h	360 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,71 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

ELASTECH


IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842

Numéro de commande 00830632
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 200x50-Ø25

EAN 4031582319842

Numéro de commande 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.