

## PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numărul de comandă 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Puretech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg                            |
| Conductiv electric                | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 300 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,892 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Zinc turnat                              |
|                                         | moale                                    |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Sigilat     |
| Roată                                   | Metalic                                  |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 150 mm                                   |
| Benză de rulare                         | 32 mm                                    |
| Diametrul găurii Axă                    | 8,3 mm                                   |
| Lungime butuc                           | 35,5 mm                                  |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 75 Pe malul A                            |

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numărul de comandă 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

