

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Teherbírási 3 km/h-nál	630 kg
Elektromosan vezetőképesség	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	15,19 kg
Teljes szélesség	141 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	35 mm
Körbeforgás	230 mm
Kúpola átmérője	128 mm

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	145 mm
Talplemez szélessége	145 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	120 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Rendelési szám 00800111

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

