

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numéro de commande 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Statique Capacité de charge	50 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	17 mm
Largeur totale	20 mm
Poids global	0,011 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	14 mm
Largeur du Bandage	14 mm
Largeur du corps	14 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Anguleux
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	20 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	30 mm
Largeur de plaque	17 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	20 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	20 mm
Diamètre du trou de la plaque	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numéro de commande 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

