

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Номер замовлення 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1440 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1200 kg
Статичний Вантажопідйомність	2400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	355 mm
Загальна ширина	110 mm
Загальна вага	15,079 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	70 mm
Радіус повороту	222,5 mm
Поворотне з'єднання	445 mm
Діаметр ковпачка	111 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Номер замовлення 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9651FTP300P63 CL67

EAN 4031582314540

Номер замовлення 00830294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

