

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта                    | Linea clinic                                    |
| Тип                                | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен                         | подобен EN12531 - Болнични лебедни колела       |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg  |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg  |
| Неръждаемост                       | ✓   |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C  |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C   |
| Обща височина                      | 130 mm  |
| Обща ширина                        | 71 mm   |
| Общо тегло                         | 0,894 kg  |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                             |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 125 mm                               |
| Ширина на Резба       | 15 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                         |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 102,5 mm              |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
InterzumIF награда за  
Дизайн

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |  |
|------------------|--|
| Тип на фитинга   | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия  |
| Диаметър на Болт | 32 mm  |
| Дължина на Болт  | 50 mm  |
| Намек            | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

