INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	96 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	52 mm
Largeur Roulements à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	750 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





