

## ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Elastech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 400 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Общо тегло                         | 2.34 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | мек                                           |
| Материал на тялото      | Алуминий                                      |
| Материал на резбата     | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер                         |
| Цвят на Колело          | Сиво/немаркирано                              |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба             |
| Диаметър                | 250 mm                                        |
| Ширина на Резба         | 50 mm                                         |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm                                         |
| Дължина на центъра      | 60 mm                                         |
| Ширина на тялото        | 50 mm                                         |
| Твърдост на Резба (A)   | 68 Бръснач A                                  |

# ELASTECH


IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер на поръчката 00836073  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

Номер на поръчка 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.