

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Номер заказа 00003170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila twin
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	99 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	0,635 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	31,3 mm
Радиус поворота	99 mm
Поворотное соединение	198 mm
Диаметр купола	65 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	10,3 mm

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Номер заказа 00003170

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

